

## ④ マットスタンプ「PE 滑り止め材」について

### 特徴

- ① 取れにくい
- ② 透明で分かりにくい
- ③ シーラーに溶けにくい

従来のケイ砂を使った滑り止め加工では、しばらくすると取れやすく、色が目立ち意匠に合わないなど難点がありました。

「PE 滑り止め材」はそれらを解決できる商品です。



### 使用方法

2回目のツヤ無・上塗シーラーに混ぜて使用します。

ツヤ無シーラー  
1缶(17ℓ)


+

PE滑り止め材  
1袋(250g)

※小面積の場合は、上記の割合で分けてご使用ください。


### 例：21㎡施工の場合

17ℓ×0.3%  
||  
5.1ℓ



+

250g×0.3%  
||  
75g



### 滑り抵抗試験結果

BPN 値 = 40 ~ 45 (湿潤時)

※BPN 値 40 以上が安全とされています。

この凹凸が滑り止めとして効果的です！



### 使用用途

- ・勾配のある通路
- ・高齢者や体の不自由な方が利用される場所

ぜひご使用ください

